

SIMPLEX 大錘 · 橡膠成分；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
EH 3002.

產品描述

3002 系列的 SIMPLEX 大錘在兩側均配有復合橡膠嵌件。
有兩個版本可供選擇：其中一個版本的頭部直徑為 D80mm，總重量為 3,270g，總長度為 80cm。
較大版本的頭部直徑為D100mm，總重量為5,500g，總長度為100cm。
超低磨損、衝擊緩衝和無味，中硬橡膠嵌件（3202 系列）提供比傳統橡膠錘更長的使用壽命。
外殼由鑄鐵製成，帶有一個集成的手柄保護套，可提供高水平的抗斷裂性。
長纖維和超耐用的山核桃木手柄採用符合人體工程學的塗漆和形狀。
根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。

產品特點:

- SIMPLEX八角錘，兩側均帶有復合橡膠嵌件（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm（總重量3,270g）和D100mm（總重量5,500g）。

應用區域

園藝與景觀美化，鋪路的路邊石鑲嵌，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，鷹架結構，帳篷結構，組合屋結構

材質

把手

- 胡桃木

入子

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	800	800 x 175 x 80	3270	4030618300892	AAA938c002	21-04-09-20	3002.081
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。