

SIMPLEX 的長柄大槌 · TPE-軟/橡膠組合物；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

EH 3012.



產品描述

SIMPLEX 系列 3012 配備流行的 TPE-軟/橡膠組合物插入組合。藍色 TPE 軟嵌件 (3201 系列) 是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠錘不同，它不會留下任何不必要的黑色污點。

中硬橡膠嵌件 (3202 系列) 具有超低磨損、衝擊緩衝和無味等特點，使用壽命比傳統橡膠錘更長。

外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

長纖維且超耐用的山核桃木手柄經過清漆處理，形狀符合人體工學。

符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

這款大錘的總重量和總長度分別為 3,205 克和 80 厘米，直徑為 80 毫米，並且可作為包含帶有“立式”橡膠嵌件的大錘 (3012.281)。

產品特點:

- TPE-soft (藍色，柔軟，無磨損) 複合橡膠 (黑色，中等硬度，減震，無異味，耐磨損) 入子組成的 SIMPLEX – 軟面錘。
- 外殼由可鍛鑄鐵製成，帶有合成的把手保護套，具有高抗斷裂強度。
- 形狀符合人體工學的高品質減震木質把手；手柄部位塗有雙層漆 (不易污染)。
- 所有部件都可更換/改裝，因此非常經濟並且節省資源。
- 提供 D80mm (總重量 3205g)，也有帶撐腳的橡膠入子大錘 (3012.281)。

應用區域

園藝與景觀美化，鋪路的路邊石鑲嵌，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，鷹架結構，帳篷結構，組合屋結構

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	長	寬	尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	800		800 x 175 x 80	3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。