

SIMPLEX 大錘 · TPE-軟/TPE-中；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
EH 3013.

產品描述

SIMPLEX 3013 系列可提供 TPE-soft / TPE-mid 的刀片組合。兩種插件均採用熱塑性彈性體製成，不會留下任何顏色污點，也不會留下任何與傳統橡膠錘不同的黑色污點。
藍色 TPE 軟嵌件 (3201 系列) 是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。
灰色中硬 TPE-mid 嵌件 (3203 系列) 可提供更強大的衝擊力，可與橡膠組合物嵌件 (3202 系列) 相媲美。
外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。
高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形状，握持區域有雙層清漆，因此耐髒。
符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。
這款大槌的總重量和總長度分別為 3,125 克和 80 厘米，直徑為 80 毫米。

產品特點:

- TPE-soft (藍色，柔軟，無磨損) / TPE-Mid (灰色，中等硬度，無磨損) 入子組合的 SIMPLEX - 軟面錘。
- 外殼由可鍛鑄鐵製成，帶有合成的把手保護套，具有高抗斷裂強度。
- 形狀符合人體工學的高品質減震木質把手；手柄部位塗有雙層漆 (不易污染)。
- 所有部件都可更換/改裝，因此非常經濟並且節省資源。
- D80mm 型號 (總重量 3125g)。

應用區域

園藝與景觀美化, 天然石材設置, 石牆建造, 傢俱組裝, 接合作業

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	800		800 x 175 x 80	3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。