

SIMPLEX 的長柄大槌 · TPE-軟/超塑；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
EH 3017.

產品描述

SIMPLEX 3017 系列可配備 TPE-軟/超塑性刀片組合。
藍色 TPE 軟嵌件 (3201 系列) 是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠錘不同，它不會留下任何不必要的黑色污點。
超塑插件 (3207 系列) 比橡膠插件能提供更強大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑膠嵌件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑塑膠嵌件相比，它的耐磨性和耐用性要高得多。
外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。
高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形状，握持區域有雙層清漆，因此耐髒。
符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。
這款大錘的總重量和總長度分別為 3,130 克和 80 厘米，直徑為 80 毫米。

產品特點:

- TPE-soft (藍色，柔軟，無磨損) 超塑性材料 (白色，中等硬度，非常耐磨) 入子組合的 SIMPLEX – 軟面錘。
- 外殼由可鍛鑄鐵製成，帶有合成的把手保護套，具有高抗斷裂強度。
- 形狀符合人體工學的高品質減震木質把手；手柄部位塗有雙層漆 (不易污染)。
- 所有部件都可更換/改裝，因此非常經濟並且節省資源。
- D80mm 型號 (總重量 3130g)

應用區域

接合作業，門的結構，傢俱組裝，在天然石頭上工作

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號	
	[mm]		[g]					
80	175	800	800 x 175 x 80	3130	4030618312376	AAA938c002	21-04-09-20	3017.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。