

SIMPLEX 軟面槌 • TPE-軟/超塑；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 EH 3017.



產品描述

这款 SIMPLEX 槌的手柄很短。紧凑的形状可防止榔杆末端撞到地上。
SIMPLEX 3017系列可與TPE-soft / superplastic的嵌件組合一起使用。

藍色TPE-soft插件 (3201系列) 是SIMPLEX系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不希望的黑色痕跡。

超塑性插入件 (3207系列) 比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

形状符合人体工程学的高质量減震木质把手极短，在握把部位涂有双层漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
產品特點:

- SIMPLEX D80mm 軟面槌具有TPE-soft (藍色，柔軟，無磨損) /超塑性 (白色，中等硬度，非常耐用) 的插入件組合。
- 把手极短，不会敲击把手末端。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢) 。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

應用區域

地板貼磚，在天然石頭上工作，接合作業，門的結構，傢俱組裝，在敏感環境中驅動配件

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

尺寸	把手版本	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
Ø 80 175 325 [mm] 長 x 寬 x 高	超短	2635	4030618312901 AAA905c002	21-04-09-16	3017.082

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。