

SIMPLEX 的長柄大槌 · 具有"站立"功能的橡膠成分/尼龍；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄 EH 3028.



產品描述

SIMPLEX D60mm 和 D80mm 大錘提供複合橡膠/尼龍的嵌件組合，應用範圍廣泛，因此被廣泛用於金屬加工行業。Halder 製造的這款暢銷產品現已得到進一步發展：

具有"直立"功能的橡膠嵌件 (3202.2) 擁有巧妙的形狀，可讓錘子牢固地立在頭上並減少彎腰的需要，從而以更符合人體工程學和背部友好的方式工作。經驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩沖和無味，使用壽命比傳統橡膠錘長得多。

尼龍嵌件 (3208 系列) 具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均質的材料組成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它的耐磨性和耐用性要好得多，即使在低於零的溫度下也不會碎裂。此外，它還具有耐油性和耐油脂性。

其 70 厘米的山核桃手柄使您可以從站立位置毫不費力地抓住大錘。

外殼由鑄鐵製成，帶有一個集成的手柄保護套，可提供高水平的抗斷裂性。

根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這意味著資金和資源的節省。此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。也可以用短手柄。

產品特色：

- Halder 暢銷產品的進一步發展："直立式"橡膠嵌件 (3202.2) 與 70 厘米手柄相結合，確保背部友好工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX 大錘採用複合橡膠 (黑色、中等硬度、衝擊緩衝、無味、低磨損)/尼龍 (白色、堅硬、非常耐磨、即使在零以下的溫度下也不會碎裂、耐油和油脂) 的嵌件組合。
- 山核桃木手柄長 70 厘米，可從站立位置輕鬆抓握。
- 鑄鐵外殼，帶有集成手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 所有部件都可以更換/改裝，從而大大節省成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸，也可以用短手柄。
- Halder 暢銷產品。

應用區域

鋒利邊緣的工件組裝，外殼組裝，工廠建設，廳堂建造，鋼結構，展場搭建，維修與保養工作

這把錘子的特點是帶有一個"站立"的特殊插入子，該入子已整合到外殼中。

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- 合成橡膠，黑色，帶有"站立"功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 油和油脂抗性

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]				
60	150	780	780 x 150 x 60	[mm]	1900	4030618311690	AAA938c002	3028.261
80	175	800	800 x 175 x 80	[mm]	3520	4030618312468	AAA938c002	3028.281

遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。