

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-中；鋁製外殼和優質木柄
EH 3103.

產品描述

SIMPLEX 3103系列的每一側都配有TPE中插片。灰色，中等硬度的插入件（3203系列）可提供與復合橡膠製成的黑色插入件（3202系列）相當的衝擊力。所不同的是，它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這使得處理容易破裂的材料變得容易。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有TPE中襯（灰色，中等硬度，無磨損）。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力（對易碎材料的理想工作）。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

用於精密材料，天然石材設置，園藝與景觀美化，石牆建造，傢俱組裝，地板貼磚，路面鋪砌，石造工程 / 樓梯設置，窗戶與門的結構，接合作業

材質

把手

- 木材

入子

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

外殼

- 鋁

訂單資訊

Ø	長	寬	尺寸	長 x 寬 x 高	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			[mm]						
30	90	295		295 x 90 x 30	205	4030618300403	AAA905c002	21-04-09-16	3103.030
40	115	325		325 x 115 x 40	360	4030618300410	AAA905c002	21-04-09-16	3103.040
50	135	370		370 x 135 x 50	635	4030618300427	AAA905c002	21-04-09-16	3103.050
60	150	405		405 x 150 x 60	825	4030618300434	AAA905c002	21-04-09-16	3103.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。