

SIMPLEX 軟面槌 · 超塑性；鋁製外殼和優質木柄 EH 3107.



產品描述

SIMPLEX 3107系列在兩側均配有超塑插件。
 這款Halder暢銷產品是中硬塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這使得處理容易破裂的材料變得容易。
 高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有超塑插件（白色，中等硬度，非常耐用）。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力（對易碎材料的理想工作）。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，柵欄建造，驅動鋼製的楔子，鷹架結構，帳篷結構，板金成形，組合屋結構，接合作業，木工作業，鋒利邊緣的工件組裝

材質

把手

- 木材

入子

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鋁

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		215	4030618300489	AAA905c002	21-04-09-16	3107.030
40	115	325	325 x 115 x 40		360	4030618300496	AAA905c002	21-04-09-16	3107.040
50	135	370	370 x 135 x 50		675	4030618300502	AAA905c002	21-04-09-16	3107.050
60	150	405	405 x 150 x 60		855	4030618300519	AAA905c002	21-04-09-16	3107.060

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。