

FERROPLEX 組合槌子 · 鎖匠錘和軟面槌組合成一個工具

EH 3677.



產品描述

Halder 將 FERROPLEX 設計為一款二合一組合錘，適合所有想要同時享受鋼錘優勢和軟面錘優勢的人。

錘頭由優質熱處理鋼製成，並在衝擊面上經過精心感應淬火。

另一側的可更換尼龍嵌件提供出色的衝擊質量，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均質的材料組成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它的耐磨性和耐用性要好得多，即使在低於零的溫度下也不會碎裂。

防斷裂鋼管手柄包裹著符合人體工程學的防滑橡膠手柄。

FERROPLEX 的尺寸有 D30mm 總重 600g 和 D35mm 總重 800g。

產品特點：

- 二合一組合錘（鋼錘加軟面錘）。
- 錘頭由優質熱處理鋼製成，衝擊表面感應硬化。
- 由具有最大強度的特殊尼龍製成的可更換插件。
- 帶有符合人體工程學的防滑橡膠手柄的防斷裂鋼管手柄。
- 耐磨粉末塗層可防止腐蝕。
- 提供 D30 毫米（600 克）和 D35 毫米（800 克）兩種尺寸。

應用區域

使用於工業、手工業、汽車工業中一般的組裝工作，維護和維修工作，安裝作業

材質

把手

- 鋼管和人體工學形橡膠把手

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 噪音抑制
- 非常大的衝擊

槌面

- 熱處理鋼，表面硬化

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
30	104	290	290 x 104 x 30		600	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030
35	104	295	295 x 104 x 35		800	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

應用範例





遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。