

BASEPLEX 軟面錘 · 尼龍/尼龍，帶鋅壓鑄外殼和木柄
EH 3908.

產品描述

BASEPLEX 代表了產品線中的價格入門模型，無疑符合 Halder 的高質量標準。BASEPLEX 軟面槌系列 3908 的兩側均配有尼龍嵌件。這種白色嵌件比紅色醋酸纖維素嵌件稍硬，而且耐磨。

閥體由優質鋅壓鑄製成，帶有一個過衝保護器和一個技術先進的刀片支架。木手柄符合人體工程學並塗漆。插件和手柄是可更換的。

此版本的尺寸範圍從 D25mm 到 D50mm。

產品特點:

- BASEPLEX 軟面槌槌，兩側均帶有尼龍內襯（白色，耐磨）。
- 具有常規 Halder 質量的產品線價格入門款。
- 主體由優質壓鑄鋅製成，配有防撞保護器和用於刀片的技術先進的刀柄。
- 符合人體工程學的光亮木手柄。
- 插入件和手柄是可更換的。
- 尺寸從 D25mm 到 D50mm

應用區域

多用途的使用，適用於強烈的衝擊

材質

把手

- 木材

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於 0)
- 油和油脂抗性

外殼

- 鋅壓鑄

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
25	86	270	270 x 86 x 25	215	4030618304104	AAA905c002	21-04-09-16	3908.025
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304111	AAA905c002	21-04-09-16	3908.030
40	103	330	330 x 103 x 40	510	4030618304128	AAA905c002	21-04-09-16	3908.040
50	117	340	340 x 117 x 50	940	4030618304135	AAA905c002	21-04-09-16	3908.050

遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。