

Federnde Druckstücke • glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen
22080.0105



Produktbeschreibung

Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.

Werkstoff

- Bolzen**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Hülse**
- Rostfreier Stahl 1.4303
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Montage


Für die Aufnahmebohrung von d_1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen										Hub s	Federkraft ¹⁾		max.	Aufnahme- bohrung H7		Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄			F ₁	F ₂				
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~		[mm]	~	~	[°C]	[mm]	[g]	
Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl																
5	3,8	5,6	4,85	5	12	0,9	2,1	6	4		3,3	9	250	5	1,1	22080.0105

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.