

Rastbolzen • mit Entriegelungssperre

22122.0115



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

Druckknopf

- Thermoplast POM, rot

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Den roten Druckknopf betätigen und in gedrückter Position halten. Erst dann kann durch Ziehen des Knopfes der Raststift eingezogen werden.

Weiterführende Informationen



Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte



- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen
- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung





Kontermutter
22120.0116 - .0118 (Stahl)
22120.0516 - .0518 (rostfreier Stahl)

Bestellinformationen

Abmessungen							SW	Federkraft ¹⁾		 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄	[mm]	F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]		[g]	
-0,02 -0,04													
Rostfreier Stahl													
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0115

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d ₂ [mm]	Schlüsselweite [mm]	 [g]	Art.-Nr.
Rostfreier Stahl				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.