

Federnde Druckstücke • mit Bund und Kugel, Frontschlitz

22075.0804



Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden. Dieses federnde Druckstück zeichnet sich durch den Bund mit Frontschlitz aus. Es eignet sich dadurch für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.

Werkstoff

- Hülse**
- Thermoplast POM, blau
- Kugel**
- Thermoplast POM, weiß
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.


Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang
- Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe
Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, mit Bund und Kugel
- Raststücke, anschraubbar, für federnde Druckstücke
- Raststücke, glatt, für federnde Druckstücke

Maßzeichnung




Bestellinformationen



Abmessungen						Hub s +0,1 -0,1 [mm]	Federkraft ¹⁾		 min. max. [°C]	 [g]	Art.-Nr.	
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃ -0,1 [mm]	l ₂ -0,1 [mm]	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft												
M4	4	2	5,5	0,6	0,6	0,5	2,1	3,9	-30	50	0,1	22075.0804

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen					Art.-Nr.
	d ₁	b	d	l		
	[mm]					
Montagewerkzeug						
	M 4	50	5,2	55	20	22075.0904

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.