

Aufnahmebolzen • mit Kugelansatz

22630.0446



Produktbeschreibung

Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Werkstoff


- Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Aufnahmebolzen, DIN 6321
- Aufnahmebolzen, anschraubbar, ähnlich DIN 6321

Maßzeichnung




Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | | | | | | | Aufnahme- bohrung D ₁ H7 [mm] | [g] | Art.-Nr. |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|---|-----|------|------------------------------------------------------|------------|----------|
| d ₁ g6 | d ₂ n6 | d ₃ -0,01 -0,05 | d ₄ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | t | r | b | [mm] | | | |
| 6 | 4 | 6 | M2,5 | 4 | 6 | 2 | 4,5 | 1 | 1,7 | 4 | 1,5 | 22630.0446 | |

Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Rostfreier Stahl

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.