

Exzenter-Spannklemmen • mit Nutenstein

23270.0410



Produktbeschreibung

Mit den Exzenter-Spannklemmen kann eine einfache und schnelle Werkstückspannung direkt auf dem Maschinentisch oder einer Aufspannplatte mit T-Nuten realisiert werden.

Diese Exzenter-Spannklemmen mit Nutenstein werden mit einem Gewindestift in einer T-Nut, beispielsweise des Maschinentisches, arretiert. Die Spannung erfolgt über die Spannschraube mit Exzenterkopf. Der Grundkörper aus Messing gewährleistet eine schonende und zugleich sichere Klemmung.

Die Exzenter-Spannklemmen mit Nutenstein zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Grundkörper aus Messing für materialschonendes Spannen
- schnelles Klemmen durch Spannschraube mit Exzenterkopf
- hohe Spannkraft wird erzielt
- niedrige Bauweise ermöglicht die Bearbeitung von flachen Werkstücken
- die kompakte Bauweise ermöglichen platzsparende Mehrfachaufspannungen

Werkstoff

Exzenter-schraube

- Stahl

Gewindestift

- Stahl, brüniert

Grundkörper

- Messing

Nutenstein


- Stahl, gehärtet, brüniert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Der Kopf der Exzenter-schraube kann gering aus dem Grundkörper (h_1) herausragen.


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Nuten-nenn-maß	Abmessungen								A	SW			Spannkraft max.	Anzugs-dreh-moment SW_2 max.	Anzugs-dreh-moment SW_3 max.	g	Art.-Nr.
	d_1	a	e	h_1	h_2	k	s	l		SW_1	SW_2	SW_3					
[mm]	[mm]								[mm]	[mm]			[kN]	[Nm]	[Nm]	[g]	
10	M6	9,8	14,3	4,8	14,3	4,4	1	23,2	7,8	16	4	3	3,4	10	8	35	23270.0410

Anwendungsbeispiel



Compliance

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>