

## Drehmomentgriffe

24710.0706



### Produktbeschreibung

Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist.

Der Griff, ähnlich einer Rändelmutter / Rändelschraube, mit integrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.

Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen, ergonomischen Design einer Rändelmutter / Rändelschraube.

### Werkstoff

#### Deckel

- Thermoplast PA 6, hellgrau ähnlich RAL 7035

#### Drehmomentmechanik

- Stahl, gehärtet

#### Griff

- Aluminium, schwarz eloxiert

#### Innenteil

- Stahl, brüniert

#### Schraube

- Stahl, brüniert

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Dreistern-Drehmomentgriffe


### Maßzeichnung



Bild 1



Bild 2



### Bestellinformationen

Abmessungen							max. [°C]	Anzugs- drehmoment +/- 10% max. [Nm]	[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	l	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>				
[mm]										
mit Schraube – Bild 2										
62	M12	32	19	33	54	15,5	100	5,5	347	24710.0706

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.