

Nivellierelemente • hoch

25120.0142



Produktbeschreibung

Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen. Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.

Werkstoff

- Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert


Maßzeichnung



Bestellinformationen

d ₁	d ₂	Abmessungen		Hub	für Schraube	Belastbarkeit bei statischer Belastung	Tragkraft max.		Art.-Nr.
		d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	max.	max.		
		[mm]	~	~	~	[kN]	[kN]	[g]	
22	70	M50 x 1,5	66	106	40	330	210	1421	25120.0142

Zubehör

	für Nivellierelement Größe d ₂	Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A		Art.-Nr.
	[mm]	[mm]	[g]	
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung				
	70	68 – 75	253	25120.0985

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.