

## Gummi-Metall-Puffer • zylindrisch

25150.0142



### Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar. Die Härte beträgt  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Weitere Shorehärten ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A und  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) auf Anfrage.

### Werkstoff

#### Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

#### Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

#### Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

#### Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Abmessungen						Federrate R	Belastbarkeit max.	Federweg	Temperatur		Art.-Nr.	
$d_1$	$l_1$	$d_2$	$l_2$	s	t	~	max.	~	min.	max.		
$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	[mm]				[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2												
40	30	M8	23	2	6,5	204	1530	7,5	-30	80	85	25150.0142

### Anwendungsbeispiel





## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.