

Gummi-Metall-Puffer • zylindrisch

25150.0161



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar. Die Härte beträgt $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Weitere Shorehärten ($40 \pm 5^\circ$ Shore A und $70 \pm 5^\circ$ Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Maßzeichnung



Bild 1


Bild 2

Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen						Federrate R	Belastbarkeit max.	Federweg	Temperatur		Gewicht	Art.-Nr.
d_1	l_1	d_2	l_2	s	t	~	max.	~	min.	max.	[g]	
$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	[mm]			~	[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2												
60	30	M10	28	2	7	453	3400	7,5	-30	80	200	25150.0161

Anwendungsbeispiel





Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.