

## Gummi-Anschlagpuffer · zylindrisch

25150.1484



### Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.  
Die Härte beträgt  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Weitere Shorehärten ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A und  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) auf Anfrage.

### Werkstoff

#### Auflagescheibe

- Rostfreier Stahl 1.4301

#### Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

#### Schraube

- Rostfreier Stahl 1.4301

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Stellfüße, dämpfend

### Maßzeichnung



Bild 1




Bild 2

### Bestellinformationen

Abmessungen					Federrate R ~ [N/mm]	Belastbarkeit max. [N]	Federweg ~ [mm]	Temperaturbereich		Gewicht [g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s				min.	max.		
mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl											
100	50	M16	41	3	640	8000	12,5	-30	80	656	25150.1484

### Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.