


Scharniere • mit Anschraubgewinde

25160.0350



Produktbeschreibung

Diese Scharniere zeichnen sich durch die kompakte, stabile Bauweise und die integrierten Anschraubgewinde aus.

Werkstoff

Gewindestift

- Rostfreier Stahl

Grundkörper

- Rostfreier Stahl 1.4308

Achse


- Rostfreier Stahl

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Distanzplatten, für Scharniere

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen													[g]	Art.-Nr.
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	l ₃			
[mm]														
Rostfreier Stahl														
40	25	14	M5	4	9	5	5,5	11	40	25	11	68	25160.0350	

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.