


5-Seiten-Backen

EH 1704.



Produktbeschreibung

- Besonders geeignet für 5-Seiten-Bearbeitung
- Bessere Zugänglichkeit für Werkzeuge
- Spannflächen geschliffen
- Zusätzliche Gewinde für Stufenleisten
- Präzision durch Niederzug
- Stabilität durch Formschluss

Werkstoff

- Stahl, plasmanitriert

Maßzeichnung




Bild 1




Bild 2

Bestellinformationen

Backenbreite [mm]	Abmessungen															[kg]	Art-Nr.
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	a	c		
Backe, fix – Bild 1																	
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100
Backe, mobil – Bild 2																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.