

STANDARD-SORTIMENTE V40

SORTIMENT ZUM GLEICHZEITIGEN BAU VON 2 VORRICHTUNGEN, ART.-NR. 1090.110

Stück	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung	Art.-Nr.
Systemteile			Normteile		
2	Grundplatte	1000.400	3	Gewindestift	22540.0381
5	Scheibe	1007.400	3	Gewindestift	22540.0382
5	Scheibe	1007.600	3	Bolzen, plan	22690.0021
5	Scheibe	1007.700	3	Bolzen, plan	22690.0321
5	Scheibe	1007.800	3	Pendelaufgabe, plan	22730.0013
5	Scheibe	1007.900	3	Pendelaufgabe, geriffelt	22730.0313
6	Aufspannkörper	1010.100	5	Stiftschraube	23040.0582
2	Aufspannkörper	1010.200	3	Stiftschraube	23040.0583
1	Aufspannkörper	1010.300	3	Stiftschraube	23040.0584
3	Aufspannkörper	1011.100	2	Kegelpfanne	23050.0208
1	Aufspannkörper	1011.200	5	Scheibe	23060.0008
1	Aufspannkörper	1011.300	5	Sechskantmutter	23070.0008
1	Spannleiste	1013.600	2	Bundmutter	23080.0008
3	Anschlagstück	1014.500	5	Verlängerungsmutter	23090.0008
4	Nutzenzentrierstein	1029.600	2	Spanneisen	23150.0009
10	Mutter für T-Nuten	1030.100	3	Spanneisen mit Nase	23180.0209
15	Mutter für T-Nuten	1030.300	2	Niederzugspanner	23210.0502
8	Nutenspanner	1031.100	1	Ausgleichspanner	23220.0085
3	Nutenspanner	1031.200	4	Höhenzylinder	23310.0125
4	Nutenspanner	1031.300	2	Höhenzylinder	23310.0126
1	Steckschlüssel	1032.100	2	Höhenzylinder	23310.0127
2	Zwischenscheibe	1047.700			
1	Leiste	1047.800			
3	Auflageplatte	1047.900			

SORTIMENT ZUM GLEICHZEITIGEN BAU VON 3 VORRICHTUNGEN, ART.-NR. 1090.120

Stück	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung	Art.-Nr.
Systemteile			Normteile		
2	Grundplatte	1000.400	5	Gewindestift	22540.0381
1	Grundplatte	1000.500	5	Gewindestift	22540.0382
5	Scheibe	1007.400	4	Bolzen, plan	22690.0021
5	Scheibe	1007.600	3	Bolzen, ballig	22690.0121
5	Scheibe	1007.700	3	Bolzen, geriffelt	22690.0221
20	Scheibe	1007.800	4	Bolzen, plan	22690.0321
5	Scheibe	1007.900	3	Bolzen, ballig	22690.0421
8	Aufspannkörper	1010.100	3	Bolzen, ballig	22690.0423
4	Aufspannkörper	1010.200	3	Bolzen, geriffelt	22690.0521
2	Aufspannkörper	1010.300	4	Pendelaufgabe, plan	22730.0013
6	Aufspannkörper	1011.100	3	Pendelaufgabe, geriffelt	22730.0313
4	Aufspannkörper	1011.200	5	Stiftschraube	23040.0582
2	Aufspannkörper	1011.300	5	Stiftschraube	23040.0583
1	Nutenspannwinkel	1012.100	3	Stiftschraube	23040.0584
1	Spannleiste	1013.600	3	Kegelpfanne	23050.0208
1	Spannleiste	1013.700	10	Scheibe	23060.0008
6	Anschlagstück	1014.500	5	Sechskantmutter	23070.0008
1	Stützwinkel	1020.300	3	Bundmutter	23080.0008
1	Stützwinkel	1021.600	5	Verlängerungsmutter	23090.0008
1	Stützwinkel	1021.700	2	Spanneisen	23150.0009
5	Nutzenzentrierstein	1029.600	3	Spanneisen mit Nase	23180.0209
20	Mutter für T-Nuten	1030.100	2	Niederzugspanner	23210.0501
37	Mutter für T-Nuten	1030.300	2	Niederzugspanner	23210.0502
15	Nutenspanner	1031.100	2	Ausgleichspanner	23220.0085
5	Nutenspanner	1031.200	2	Aufsitzspanner	23310.0025
5	Nutenspanner	1031.300	6	Höhenzylinder	23310.0125
1	Steckschlüssel	1032.100	4	Höhenzylinder	23310.0126
2	Zwischenscheibe	1047.700	2	Höhenzylinder	23310.0127
2	Leiste	1047.800			
6	Auflageplatte	1047.900			

Die angegebenen Sortimente verstehen sich als Empfehlung.
Die benötigten Teile variieren je nach Werkstück.
Die Sortimente können bei Bedarf modifiziert werden.