

## Stufenbacken

1701.110



### Produktbeschreibung

- Hohe Seiten und Stufenseiten mit Gewinde für Stufenleisten
- Spannflächen geschliffen
- Zusätzliche Gewinde auf der hohen Seite zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250-1701.280)
- Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190-1701.200) auf der hohen Seite der Backe

### Werkstoff

- Stahl, gehärtet

### Maßzeichnung




Bild 1





Bild 2

### Bestellinformationen

Backenbreite [mm]	Abmessungen							[g]	Art.-Nr.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
Backe, mobil – Bild 2									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

### Anwendungsbeispiel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spannweite s <sub>1</sub>	0 - 62	0 - 182	0 - 312
Spannweite s <sub>2</sub>	85 - 193	131 - 313	88 - 443

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.