

## Rastbolzen Miniraster • mit Anschraubflansch

22110.1205



### Produktbeschreibung

Speziell zum Anschrauben an dünnwandigen Teilen geeignet.  
Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

### Werkstoff

#### Flanschteil

- Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt

#### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

### Bedienung


Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

| Abmessungen               |                |                |                |                |                |                |    |                |                |                |                |   | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | Temperaturbereich |      | Gewicht [g] | Art.-Nr.   |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|------|-------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>h9      | l <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | k  | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | s | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.              | max. |             |            |
| [mm]                      |                |                |                |                |                |                |    |                |                |                |                |   | [N]                      |                     | [°C]              |      | [g]         |            |
| ohne Arretierung – Bild 1 |                |                |                |                |                |                |    |                |                |                |                |   |                          |                     |                   |      |             |            |
| 4                         | 5              | 35             | 15             | 8              | 21             | 4,3            | 25 | 20,5           | 2              | 4              | 0              | 5 | 4                        | 12                  | -30               | 80   | 23          | 22110.1205 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.