

Kugelverbinder • selbstsichernd, mit Bügel, kompakte Bauweise

22330.0407



Produktbeschreibung

Mit dem Kugelverbinder können in Kombination mit den Aufnahmebuchsen Teile schnell und einfach verbunden werden.

Die Aufnahmebuchsen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Es stehen drei Varianten zur Verfügung - zur Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4), zur Montage in Kunststoff (Bild 3) und mit Bügel (Bild 5 und Bild 6). In den Buchsen (Bild 2, Bild 3 und Bild 5) ist der Kugelverbinder arretierbar (4x 90°). In den Buchsen (Bild 4 und Bild 6) ist der Kugelverbinder drehbar. Das robuste Bauteil ist aus rostfreiem Stahl hergestellt. Der Kugelverbinder ist wartungsfrei, geräuschfrei und verliersicher.

Werkstoff

Aufnahmebuchsen

- Rostfreier Stahl 1.4305

Montage

Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4)

1. Aufnahmebohrung und Vorbohrung für Sicherungsschraube gemäß Angaben einbringen
 2. Optional empfohlen ist die Verwendung von Klebstoff zur Sicherung
 3. Buchse einpressen
 4. Buchse durch Schraube sichern
- Hinweis: Der Bohrungsdurchmesser (D_2) für die Vorbohrung der Sicherungsschraube ist abhängig von der verwendeten Schraube.

Montage in Kunststoff (Bild 3)

1. Aufnahmebohrung gemäß Angaben einbringen
 2. Optional empfohlen ist die Verwendung von Klebstoff zur Sicherung
 3. Buchse einschrauben
- Hinweis: Der zu wählende Bohrungsdurchmesser für die Aufnahmebohrung ist abhängig von der Härte des Kunststoffs.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Produkte

- Kugelverbinder, selbstsichernd, mit Befestigungsringen
- Kugelverbinder, selbstsichernd, mit Bügel

Maßzeichnung




Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4




Bild 5





Bild 6

Bestellinformationen

Nenndurchmesser d_1 [mm]	Abmessungen						SW [mm]	Aufnahmebohrung D_1 ¹⁾ [mm]	Temperaturbereich		Gewicht [g]	Art.-Nr.
	l_1	l_2	d_2	d_4	l_3	l_4			min.	max.		
Buchse, Montage in Kunststoff, arretierbar – Bild 3												
6,1	1	9	10	8,2	6,5	8,2	4	8,3	-50	150	3,6	22330.0407

¹⁾ in Abhängigkeit der Härte des Kunststoffs

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.