

Rastbolzen • ohne Gewinde, schweißbar

22120.0806



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

- Stahl, brüniert, schweißbar

Raststift

- Stahl, gehärtet

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz

Montage

Wird durch Schweißen oder Kleben befestigt.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen						Federkraft ¹⁾		Temperatur		Gewicht	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁	F ₂	min.	max.		
-0,02 -0,05	h9		~	min.		~	~				
[mm]						[N]		[°C]			
mit Knopf – Bild 1											
6	14	25	54,5	6	26	6,5	15	-30	80	40	22120.0806

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.