

Gelenkschrauben

22591.0216



Produktbeschreibung

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.
Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

Werkstoff

Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelelement


- Rostfreier Stahl 1.4305

Weiterführende Informationen

Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.


Maßzeichnung



Bestellinformationen

d ₁	Abmessungen				SW ₁	SW ₂	SW ₃	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.	[g]	Art.-Nr.
	d ₂	l ₁ ±0,5	l ₂	l ₃ min.						
M30 x 2	M16	47,4	36	13,5	12	24	27	36	173	22591.0216

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.