

Gelenkköpfe · DIN 12240-4, mit Außengewinde

22982.0110



Produktbeschreibung

Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auch noch bei höheren dynamischen Belastungen einsetzbar.

Gelenkköpfe werden für Lagerungen eingesetzt, wo Bewegungen zwischen Welle und Gehäuse notwendig sind und wo Bewegungen nicht gradlinig verlaufen.

Gelenkköpfe sind einbaufertige Elemente, die nach DIN ISO 12240-4 (Maßreihe K) gefertigt sind. Durch das in die Lagerschale eingebrachte PTFE-Gewebe sind die Gelenkköpfe wartungsfrei.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Werkstoff

Grundkörper

- Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt

Gelenkkugel

- Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert


Lager

- PTFE-Gewebe

Lagerschale

- Automatenstahl, galvanisch verzinkt

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen										α	dynamische Tragzahl C [kN]	statische Tragzahl C ₀ [kN]	Temperatur		Gewicht [g]	Art.-Nr.
d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	min.				max.			
Rechtsgewinde, Automatenstahl																
12	54	16	12	32	M12	15,4	70	32	13°	32	23,5	-50	150	94	22982.0110	

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.