

Scharniere • rostfreier Stahl, beidseitig verlängert

25162.0025



Produktbeschreibung

Diese Scharniere aus rostfreiem Stahl zeichnen sich durch die kompakte Bauform aus. Die Scharnierstifte sind formschlüssig verpresst und eignen sich dadurch für den Einsatz bei starken Vibrationen und Erschütterungen.

Günstige Reibpaarungen der Scharnierkomponenten und die Schmierung reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum.

Die Ausführung mit Zentrieransätzen verhindert das seitliche Verrutschen bei hoher Belastung und schützt dadurch die Befestigungsschrauben vor unzulässigen Querkräften.

Werkstoff


Grundkörper

- Rostfreier Stahl 1.4405, matt gestrahlt

Achse

- Rostfreier Stahl

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen															[g]	Art.-Nr.
b_1	l_1	b_2	b_3	b_4	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	l_2	[mm]		
beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung – Bild 1, matt gestrahlt																
160	80	120	60	75	10,3	10	14,5	20	10	10,5	4	21	50	896	25162.0025	

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.