

Scheibenhandräder • Leichtmetall

EH 24600.



Produktbeschreibung

Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen.
Bei allen Handrädern ist die Nabe bearbeitet, der Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert. Die unbearbeiteten, gussrohen Oberflächen sind sauber gestrahlt. Zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Werkstoff

Achsteil
• Stahl, galvanisch verzinkt

Handrad
• Aluminium-Kokillenguss

Zylindergriff EH 24530
• Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Zylindergriffe, drehbar

Maßzeichnung



Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

Abmessungen						Nabennut DIN 6885 Blatt 1		zugehöriger Zylindergriff EH 24530.	🌡️ max. [°C]	🏷️ [g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~	b ₃	t				
[mm]						[mm]		[mm]			
ohne Nabennut, ohne Zylindergriff											
80	10	26	13,0	16	26	–	–	–	–	121	24600.0000
80	12	26	13,0	16	26	–	–	–	–	139	24600.0001
100	10	28	14,0	17	30	–	–	–	–	203	24600.0005
100	12	28	14,0	17	30	–	–	–	–	205	24600.0006
125	12	31	15,0	18	33	–	–	–	–	307	24600.0010
125	14	31	15,0	18	33	–	–	–	–	298	24600.0011
140	14	36	16,5	19	36	–	–	–	–	430	24600.0015
140	16	36	16,5	19	36	–	–	–	–	417	24600.0016
160	14	36	18,0	20	39	–	–	–	–	540	24600.0020
160	16	36	18,0	20	39	–	–	–	–	533	24600.0021
200	18	42	20,5	24	45	–	–	–	–	849	24600.0030
200	20	42	20,5	24	45	–	–	–	–	866	24600.0031
250	22	48	23,0	28	51	–	–	–	–	1495	24600.0040
250	26	48	23,0	28	51	–	–	–	–	1441	24600.0041
mit Nabennut, ohne Zylindergriff											
80	10	26	13,0	16	26	3	11,4	–	–	139	24600.0100
80	12	26	13,0	16	26	4	13,8	–	–	128	24600.0101
100	10	28	14,0	17	30	3	11,4	–	–	201	24600.0105
100	12	28	14,0	17	30	4	13,8	–	–	194	24600.0106
125	12	31	15,0	18	33	4	13,8	–	–	291	24600.0110
125	14	31	15,0	18	33	5	16,3	–	–	288	24600.0111
140	14	36	16,5	19	36	5	16,3	–	–	413	24600.0115

Abmessungen						Nabennut DIN 6885 Blatt 1		zugehöriger Zylindergriff EH 24530.	🌡️ max. [°C]	🏋️ [g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~	b ₃	t				
[mm]						[mm]		[mm]			
140	16	36	16,5	19	36	5	18,3	–	–	397	24600.0116
160	14	36	18,0	20	39	5	16,3	–	–	529	24600.0120
160	16	36	18,0	20	39	5	18,3	–	–	528	24600.0121
200	18	42	20,5	24	45	6	20,8	–	–	880	24600.0130
200	20	42	20,5	24	45	6	22,8	–	–	870	24600.0131
250	22	48	23,0	28	51	6	24,8	–	–	1515	24600.0140
250	26	48	23,0	28	51	8	29,3	–	–	1496	24600.0141
ohne Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.											
80	10	26	13,0	16	26	–	–	18 x M 6	110	160	24600.0200
80	12	26	13,0	16	26	–	–	18 x M 6	110	160	24600.0201
100	10	28	14,0	17	30	–	–	21 x M 6	110	255	24600.0205
100	12	28	14,0	17	30	–	–	21 x M 6	110	255	24600.0206
125	12	31	15,0	18	33	–	–	23 x M 8	110	390	24600.0210
125	14	31	15,0	18	33	–	–	23 x M 8	110	390	24600.0211
140	14	36	16,5	19	36	–	–	23 x M 8	110	510	24600.0215
140	16	36	16,5	19	36	–	–	23 x M 8	110	510	24600.0216
160	14	36	18,0	20	39	–	–	26 x M10	110	675	24600.0220
160	16	36	18,0	20	39	–	–	26 x M10	110	675	24600.0221
200	18	42	20,5	24	45	–	–	26 x M10	110	995	24600.0230
200	20	42	20,5	24	45	–	–	26 x M10	110	995	24600.0231
250	22	48	23,0	28	51	–	–	28 x M10	110	1625	24600.0240
250	26	48	23,0	28	51	–	–	28 x M10	110	1625	24600.0241
mit Nabennut, mit Zylindergriff EH 24530.											
80	10	26	13,0	16	26	3	11,4	18 x M 6	110	160	24600.0300
80	12	26	13,0	16	26	4	13,8	18 x M 6	110	160	24600.0301
100	10	28	14,0	17	30	3	11,4	21 x M 6	110	255	24600.0305
100	12	28	14,0	17	30	4	13,8	21 x M 6	110	255	24600.0306
125	12	31	15,0	18	33	4	13,8	23 x M 8	110	390	24600.0310
125	14	31	15,0	18	33	5	16,3	23 x M 8	110	390	24600.0311
140	14	36	16,5	19	36	5	16,3	23 x M 8	110	510	24600.0315
140	16	36	16,5	19	36	5	18,3	23 x M 8	110	510	24600.0316
160	14	36	18,0	20	39	5	16,3	26 x M10	110	572	24600.0320
160	16	36	18,0	20	39	5	18,3	26 x M10	110	675	24600.0321
200	18	42	20,5	24	45	6	20,8	26 x M10	110	995	24600.0330
200	20	42	20,5	24	45	6	22,8	26 x M10	110	995	24600.0331
250	22	48	23,0	28	51	6	24,8	28 x M10	110	1625	24600.0340
250	26	48	23,0	28	51	8	29,3	28 x M10	110	1625	24600.0341

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.