

## STANDARD-SORTIMENTE L12

## SORTIMENT ZUM GLEICHZEITIGEN BAU VON 2 VORRICHTUNGEN, ART.-NR. 1590.110

Stück	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung	Art.-Nr.
<b>Systemteile</b>			<b>Normteile</b>		
2	Grundplatte	1501.300	2	Gewindestift	22540.0421
1	Konsole	1510.100	2	Gewindestift	22540.0422
3	Aufbauelement	1512.000	2	Gewindestift	22540.0423
3	Spannleiste	1513.600	2	Bolzen, plan	22690.0001
2	Spannleiste	1513.700	2	Bolzen, ballig	22690.0102
1	Anschlagwinkel	1520.400	2	Bolzen, plan	22690.0302
1	Anschlagwinkel	1520.500	2	Bolzen, plan	22690.0304
3	Auflageplatte	1547.900	3	Bolzen, geriffelt	22690.0502
1	Prisma	1548.500	1	Pendelaufgabe, plan, verstellbar	22740.0017
2	Positionierleiste	1549.400	8	Mutter für T-Nute	23010.0142
5	Auflageleiste	1550.000	2	Stiftschraube	23040.0624
3	Anschlag	1551.500	2	Stiftschraube	23040.0625
3	Anschlag	1551.700	2	Stiftschraube	23040.0626
3	Positionierzylinder	1553.500	2	Stiftschraube	23040.0627
20	Paßschraube	1555.500	4	Scheibe	23060.0012
100	Verschlussschraube	1557.000	4	Bundmutter	23080.0012
1	Nut-Adapter	1581.000	4	Verlängerungsmutter	23090.0012
2	Scheibe	1107.400	2	Spanneisen	23150.0015
4	Scheibe	1107.600	2	Spanneisen	23150.0016
8	Scheibe	1107.800	2	Niederzugspanner	23210.0521
2	Scheibe	1107.900	1	Aufsitzspanner	23310.0051
5	Anschlagstück	1114.500	1	Aufsitzspanner	23310.0054
1	Gabelschlüssel	1139.400	5	Höhenzylinder	23310.0140
2	Auflageplatte	1147.900	3	Höhenzylinder	23310.0141
1	Bohrunterlage, verstellbar	1163.000	1	Höhenzylinder	23310.0142

Die angegebenen Sortimente verstehen sich als Empfehlung.  
Die benötigten Teile variieren je nach Werkstück.  
Die Sortimente können bei Bedarf modifiziert werden.