

阶梯夹爪 · 用于夹具螺杆

1702.400



产品描述

- 表面和侧面，与螺纹，用于安装的平行夹爪
- 夹紧面研磨
- 进一步的可替换式夹爪也可以安装 (品号 1701.250 - 1701.280)
- 适合安装夹具螺栓
- 第一和第二夹紧操作，无需调整

适合安装的弹入系统 (品号 1701.190 - 1701.200)


注意：

这些是刚性的夹爪它们只适合于矩形工件 (锯痕) - 并行小于或等于0.5mm ($0 \leq 0.5$) 和圆柱形工件 - 圆度小于或等于0.5 ($0 \leq 0.5$)。


材质

- 钢，硬化

图面



图片 1




图片 2

订单信息

夹钳宽度 [mm]	尺寸								[kg]	品号
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24	3	1702.400

应用范例



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Clamping width s ₁	0 - 64	0 - 182	0 - 314
Clamping width s ₂	52 - 106	52 - 224	52 - 356
Clamping width s ₂ round workpiece	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
Clamping width s ₃	78 - 106	131 - 313	131 - 445
Clamping width s ₄	107 - 214	160 - 332	160 - 464

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。