

定位柱 · 长  
22070.0616



产品描述

用于喷射，作为棘爪，用于施加压力或作为冲击组件。

材质

螺絲形支撐座

- Steel, case-hardened, black

本体

- 钢，热处理，染黑

弹簧

- 不锈钢

组装

定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。  
利用专用工具在沟槽上固定 (顶销端)

特性

标准弹簧荷重: 无标示



更多信息


注意事项

特殊的样式欢迎洽询。  
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。

参考

螺纹锁: 聚合物全部复盖 (细节请见技术资讯页)。

图面




订单信息


尺寸								行程 s	WS	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	品号
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	n	t	F <sub>1</sub> ~			F <sub>2</sub> ~				
[mm]								[mm]	[mm]	[N]				
本体热处理钢，标准弹簧荷重，无锁固														
M16	7,3	13,4	200	35	3,2	3	41	8	16	80	250	149	22070.0616	

<sup>1)</sup> 统计平均值

配件

	d <sub>1</sub>	b	尺寸		l	[g]	品号
			d	[mm]			
用于嵌装插销于沟槽的组装工具							
	M16	80	13,4	95	110	22070.0834	

应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。