

## 分割定位柱精实的 · 有六角环和锁固

22110.0132



### 产品描述

分割定位目的。  
含锁/不含锁具有相同高度。  
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入。

### 材质

- 本体
- 钢, 染黑
- 固定梢子
- 钢, 硬化
- 手把
- 塑料(PA6), 黑色, 无光泽的

### 组装

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

### 操作

旋钮被拉出, 转90度并由一个槽口夹住 (此时锁销不应突出)。

### 更多信息


### 注意事项

不可移动的旋钮。  
螺帽必须个别购买。

### 更多产品

- 支持座, 用于分割螺栓和分割定位柱, 压铸
- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环, 适用于分割定位柱

## 图面



订单信息


尺寸		WS		弹簧荷重 <sup>1)</sup>		温度		重量		品号			
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min	max.	[g]	品号	
[mm]							[N]		[°C]		[g]		
with knob, black, 钢													
8	M16 x 1,5	8	28	58	26	8	17	8,5	26	-30	80	65	22110.0132

<sup>1)</sup> 统计平均值

配件

尺寸		扳手尺寸		重量		品号	
d <sub>2</sub>	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	[g]	品号	品号
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢							
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118			

应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。