

夹持虎钳

23231.0011



产品描述

虎钳是一个具有水平作用夹紧力和坚固机械主轴的的微小化夹具模块。

- 夹紧力达最大值 80kN
- 透过螺丝起子 WS 36 夹紧行程 25mm
- 治具透过 4个带有100×100mm 孔间距的 M 24 有头螺丝，质量8.8 (锁紧力矩 600 Nm)
- 可以供应合适夹钳 23231.0020-0033。

材质


- 钢，表面硬化，研磨

更多信息



更多产品

- 標準鉗口，為惡習
- 可互換的鉗口，對於惡習，具有下拉效果
- 夹持虎钳，活动颧
- 夹持虎钳，固定颧
- 夹持虎钳，更换颧，软
- 夹持虎钳，更换颧，有肋纹/平


图面



picture 1




picture 2



订单信息

品号	重量 [kg]
固定颧 - 相片 2	10
23231.0011	

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。