

## 基板

EH 1500.200 - EH 1600.900



### 产品描述

#### 材质


- 灰铸铁，研磨

#### 更多信息

#### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。


### 图面






### 订单信息

系统	尺寸										y	螺丝用	固定孔数量 n	孔数列数	品号	
	b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	h	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	c	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>						[mm]
L12	400 x 400	40±0.02	12	M12	150	-	150	50	-	100	12	M12	4	8 x 8	43	<a href="#">1500.200</a>
L12	400 x 500	40±0.02	12	M12	150	-	150	50	-	200	12	M12	4	8 x 10	56	<a href="#">1500.300</a>
L12	500 x 500	40±0.02	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 10	65	<a href="#">1500.400</a>
L12	500 x 630	50±0.03	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 12	105	<a href="#">1500.500</a>
L12	630 x 630	50±0.03	12	M12	200	-	200	70	-	200	16	M16	6	12 x 12	132	<a href="#">1500.600</a>
L16	630 x 630	50±0.03	16	M16	200	-	200	70	-	200	16	M16	6	12 x 12	131	<a href="#">1600.600</a>
L16	630 x 800	50±0.03	16	M16	200	-	200	70	-	300	16	M16	6	12 x 16	170	<a href="#">1600.700</a>
L16	800 x 800	50±0.03	16	M16	300	100	300	100	100	300	16	M16	12	16 x 16	205	<a href="#">1600.800</a>
L16	800 x 1000	60±0.03	16	M16	300	100	300	100	100	400	16	M16	12	16 x 20	325	<a href="#">1600.900</a>

应用范例







## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。