

基板

EH 1500.200 - EH 1600.900



产品描述

材质


- 灰铸铁，研磨

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。


图面






订单信息

系统	$b_1 \times l_1$	h	d_1	d_2	尺寸						y	螺丝用	固定孔数量 n	孔数列数	品号	
					a	b_2	b_3	c	l_2	l_3						[mm]
L12	400 x 400	40±0.02	12	M12	150	-	150	50	-	100	12	M12	4	8 x 8	43	1500.200
L12	400 x 500	40±0.02	12	M12	150	-	150	50	-	200	12	M12	4	8 x 10	56	1500.300
L12	500 x 500	40±0.02	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 10	65	1500.400
L12	500 x 630	50±0.03	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 12	105	1500.500
L12	630 x 630	50±0.03	12	M12	200	-	200	70	-	200	16	M16	6	12 x 12	132	1500.600
L16	630 x 630	50±0.03	16	M16	200	-	200	70	-	200	16	M16	6	12 x 12	131	1600.600
L16	630 x 800	50±0.03	16	M16	200	-	200	70	-	300	16	M16	6	12 x 16	170	1600.700
L16	800 x 800	50±0.03	16	M16	300	100	300	100	100	300	16	M16	12	16 x 16	205	1600.800
L16	800 x 1000	60±0.03	16	M16	300	100	300	100	100	400	16	M16	12	16 x 20	325	1600.900

应用范例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。