

## 支撑夹钳 · 定位

EH 1702.




## 产品描述

- 用于安装各种下拉楔形零件 (品号1703.300-1703.400), 万能夹具组 (品号 1702.600), 夹具螺栓 (品号1702.710-1702.780)
- 前表面可以被用作夹紧表面 (硬化和研磨) 支撑钳, 可移动的, 振盪 (品号1702.200)
- 夹紧不平的工件
- 为了弥补非平行夹持面供货时不带楔形零件, 夹具组和夹具螺栓。


## 材质

- 钢, 硬化

## 图面




图片 1



图片 2

## 订单信息

夹钳宽度 [mm]	尺寸 b	尺寸 l [mm]	尺寸 h	尺寸 c	 [kg]	品号	
夹爪, 固定 – 相片 1	125	189	104	20	24	3	1702.100
Jaw, movable – 相片 2	125	189	97	20	24	3	1702.200

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质, 例如钽、锡、金或钨。