

分割定位柱精实的 · 六角形轴环和锁、T把

EH 22110.



产品描述

分割定位目的。
简单操作,例如,当使用安全手套,具有更高的拉力释放。
含锁/不含锁具有相同高度。
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入。

材质

本体

- 钢, 染黑
- 不锈钢 1.4305

固定梢子

- 钢, 硬化
- 不锈钢 1.4305, 镀镍

手把

- 塑料(PA6), 黑色, 无光泽的

组装

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

T型手柄被拉出, 被旋转90°, 然后由一个内部槽口固定 (此时锁销不应突出)。藉由 T型手柄以明确定义位置。

更多信息


注意事项

不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。

更多产品

- 支持座, 用于分割螺栓和分割定位柱, 压铸
- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环, 适用于分割定位柱

图面



订单信息



尺寸							WS	弹簧荷重 ¹⁾		温度		重量 [g]	品号
d ₁	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁	F ₂	min	max.		
-0,02 -0,05							[mm]	[N]		[°C]			
钢													
6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	-30	80	33	22110.0832
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	-30	80	34	22110.0834
8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	-30	80	68	22110.0836
8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	71	22110.0838
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	72	22110.0840
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	127	22110.0842

¹⁾ 统计平均值


尺寸							WS [mm]	弹簧荷重 ¹⁾		温度		重量 [g]	品号
d ₁ -0,02 -0,05	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
不锈钢													
6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	-30	80	33	22110.0932
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	-30	80	34	22110.0934
8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	-30	80	68	22110.0936
8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	71	22110.0938
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	72	22110.0940
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	127	22110.0942

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸		扳手尺寸 [mm]	重量 [g]	品号
	d ₂ [mm]				
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢					
	M12 x 1,5		18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5		24	15,0	22120.0118
	M20 x 1,5		30	32,0	22120.0120
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢					
	M12 x 1,5		18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5		24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5		30	32,0	22120.0520

应用范例



遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.