

手轮 · DIN 950 铸铁
24580.0300



产品描述

车削、边缘抛光处理。

材质

手轮
• 灰铸铁

旋转机械把手 DIN 98 EH 24460.

• 钢，车削，镀锌，钝化

组装


轴端华司 EH 22270。用于轴向紧固。

更多信息

更多产品

- 轴端华司
- 旋转机械把手，DIN 98

图面



picture 1

picture 2

The orientation of the hub keyway may be different than shown in the drawing.

订单信息

尺寸								中心键槽 DIN 6885 规格表 1		轮辐数 z	一致。机械把手	品号	
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	b ₃	t	DIN 39 / DIN 98	[g]		
[mm]								[mm]		[mm]	[g]		
有 键槽，有 旋转 把手 EH 2446。已组立，型式N-F/G (旧型 D 3) – 相片 2													
80	10	24	M6	16	29	16	49	3	11,4	3	16	410	24580.0300

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。