

定位珠螺丝 · 无头，球端和梅花槽

EH 22720.



产品描述

也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。
梅花起子可提供理想的附载传输。其驱动力并非经由边缘传输(带有内六角)，而是经由表面传输。
由于理想的负载传输，工具的磨损将会减少。工具寿命会增加。

材质

珠子

- 轴承钢，硬化
- 不锈钢，硬化

螺丝

- 钢，热处理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$
- 不锈钢 1.4305

更多信息

注意事项

珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。


参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

更多产品

- 定位珠螺丝，无头，圆球
- 定位珠螺丝，无头，平面球端和梅花槽

图面



订单信息

d ₁	尺寸		球直径	🌀	静态荷重能力 ¹⁾ max. [kN]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	品号
	l ₁ [mm]							
圆珠子，钢或不锈钢钢(相片1)，热处理钢								
M4	6,0		2,5	8	3,5	250	0,3	22720.1042
M4	10,0		2,5	8	3,5	250	0,6	22720.1044
M5	8,0		3,0	10	4,5	250	0,7	22720.1052
M5	12,0		3,0	10	4,5	250	1,2	22720.1054
M6	10,8		4,0	15	9,0	250	1,4	22720.1062
M6	16,8		4,0	15	9,0	250	2,5	22720.1064
圆珠子，钢或不锈钢钢(相片1)，不锈钢								
M4	6,0		2,5	8	3,5	250	0,3	22720.2042
M4	10,0		2,5	8	3,5	250	0,6	22720.2044
M5	8,0		3,0	10	4,5	250	0,7	22720.2052
M5	12,0		3,0	10	4,5	250	1,2	22720.2054
M6	10,8		4,0	15	9,0	250	1,4	22720.2062
M6	16,8		4,0	15	9,0	250	2,5	22720.2064

¹⁾ 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.