

自行调整脚垫 · 有硬金属球，肋纹

EH 22730.



产品描述

适合作为支撑件、推力垫及制作成各式夹持组件，特别适用于铸造件(硬质铸造外壳)。

材质

珠子

- 硬金属，有肋纹，镀镍

本体


- 钢，热处理，磷酸盐处理
- 锌压铸，烤漆，黑色

更多信息

注意事项

珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。


图面



订单信息

d ₁	d ₂	尺寸				球直径	WS	静态荷重能力 max.	起始扭力 max.	[g]	品号
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5	[mm]						
有公牙，平面珠子，肋纹面，热处理钢											
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22730.0362	
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22730.0363	
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0378	
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0379	
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	22730.0380	
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22730.0381	
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0382	
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	22730.0383	
有公牙，平面珠子，肋纹面，不锈钢											
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22730.0390	
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22730.0392	
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0394	
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0396	
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	22730.0398	
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22730.0399	
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0400	
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	22730.0401	

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。