

夹持棒

EH 1013.600 - EH 1113.800




产品描述

材质

- 钢，表面硬化，研磨


图面



订单信息

系统	尺寸									数量 n	螺丝用 [mm]	y [mm]	重量 [g]	品号
	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃					
V40	80	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	1	M 8	8	288	1013.600
V40	120	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	2	M 8	8	443	1013.700
V40	160	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	3	M 8	8	577	1013.800
V70	140	40	14,3	24	50	10,0	20,0	35,0	35	2	M12	12	1604	1113.600
V70	200	40	14,3	24	50	10,0	20,0	30,0	35	4	M12	12	2230	1113.700
V70	300	40	14,3	24	50	10,0	20,0	27,5	35	7	M12	12	3320	1113.800

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。