

V块

EH 1048.200 - EH 1148.300




产品描述

材质

- 钢，表面硬化，研磨

图面




- H = (R*1,414) + 49,497 [1048.200]
- H = (R*1,414) + 48,996 [1048.300]
- H = (R*1,155) + 77,025 [1148.000]
- H = (R*1,155) + 81,204 [1148.100]
- H = (R*1,414) + 72,872 [1148.200]
- H = (R*1,414) + 73,159 [1148.300]

订单信息

| 系统 | b ₁ | d | b ₂ | d ₂ | d ₃ | l ₁ | 尺寸 | | | h ₁ | h ₂ | d min | d max. | w | [g] | 品号 |
|-----|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------|-----------|-----|----------|----|
| | | | | | | | l ₂ | l ₃ | [mm] | | | | | | | |
| V40 | 10 | 20 | 25 | 6,6 | M4 | 60 | 73,64 | 20 | 10 | 2,6 | 8 | 25 | 90° | 90 | 1048.200 | |
| V40 | 10 | 30 | 38 | 6,6 | M4 | 66 | 85,21 | 20 | 10 | 2,6 | 8 | 44 | 90° | 155 | 1048.300 | |
| V70 | 14 | 32 | 38 | 13,0 | M6 | 87 | 111,50 | 35 | 16 | 4,0 | 18 | 66 | 120° | 331 | 1148.000 | |
| V70 | 14 | 62 | 68 | 13,0 | M6 | 100 | 148,00 | 35 | 16 | 4,0 | 18 | 126 | 120° | 694 | 1148.100 | |
| V70 | 14 | 32 | 38 | 13,0 | M6 | 90 | 111,50 | 35 | 16 | 4,0 | 14 | 44 | 90° | 328 | 1148.200 | |
| V70 | 14 | 62 | 68 | 13,0 | M6 | 104 | 148,00 | 35 | 16 | 4,0 | 14 | 83 | 90° | 690 | 1148.300 | |

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。