

## 夹持虎钳

EH 23231.



### 产品描述

虎钳是一个具有水平作用夹紧力和坚固机械主轴的的微小化夹具模块。

- 夹紧力达最大值 80kN
- 透过螺丝起子 WS 36 夹紧行程 25mm
- 治具透过 4个带有100×100mm 孔间距的 M 24 有头螺丝，质量8.8 (锁紧力矩 600 Nm)
- 可以供应合适夹钳 23231.0020-0033。

### 材质


- 钢，表面硬化，研磨

### 更多信息



#### 更多产品

- 标准钳口，为恶习
- 可互换的钳口，对于恶习，具有下拉效果
- 夹持虎钳，活动颧
- 夹持虎钳，固定颧
- 夹持虎钳，更换颧，软
- 夹持虎钳，更换颧，有肋纹/平


### 图面



picture 1




picture 2



订单信息

夹持水平面 max. [kN]	起动力矩 max. [Nm]	 [kg]	品号
<b>活动型 - 相片 1</b>			
80	200	16	<a href="#">23231.0010</a>
<b>固定型 - 相片 2</b>			
-	-	10	<a href="#">23231.0011</a>

应用范例



遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.