

止住工件·旋转 EH 1705.




产品描述

- 可安装在设置在虎钳两侧的位置
- 紧固螺纹 M8
- 工件的位置，可默认 (± 0.01 重复性)
- 夹紧后停止块能够摆动远离工件，允许全面对工件表面加工

材质

- 钢，染黑

图面



订单信息

尺寸								[g]	品号
b min	b max.	l ₁	l ₂	l ₃ min	l ₃ max.	l ₄ min	l ₄ max.		
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。