

组合夹具 · 带水平底座

EH 23330.



产品描述

夹具组件是将推拉式和垂直式的轴节夹二合为一。因此，使用不同的轴节夹是不需要的。水平和垂直的夹合运动可藉由一人体工学手柄的简单操作来达成。可以同时确保零件的精准定位和夹持。肘节式夹具由高质量的零件製成，可不保养连续使用。耐油且符合人体工程学的双部件手柄，其带有防滑柔软的表面。易于使用的大抓握面积。

材质

夹具

- 钢，镀锌，钝化

铆钉

- 不锈钢


把手

- 塑胶

夹持螺丝

- 钢，回火，镀锌

图面



订单信息

公称 尺寸	尺寸																				夹 持 力		温度		重量 [g]	品号
	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ min	h ₅ max.	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ min	l ₄ max.	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	F ₁	F ₂	min	max.		
	[mm]																				[kN]	[kN]	[°C]			
2	5,5	53	17,0	34,5 – 39,5	74	62	36,0	12	25	32	22	150	33	15	5	10	55	0,5	7,5	40	1	1	-10	80	330	23330.4002
3	6,5	75	19,5	48,5 – 61,5	94	87	46,0	16	30	40	28	219	56	32	14	24	75	9,0	12,5	50	2	2	-10	80	714	23330.4003
4	8,5	96	29,0	60,0 – 80,0	110	106	55,5	20	40	50	34	270	74	37	20	30	90	14,0	20,0	50	3	3	-10	80	1618	23330.4004

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。