

分割定位柱 · 没有六角领，不锈钢 EH 22120.



产品描述

分割定位目的。

材质

本体

- 不锈钢 1.4305

固定梢子

- 不锈钢 1.4305， 镀镍

手把

- 不锈钢 1.4305

组装

适当的安装工具是可利用的。

更多信息


注意事项

不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。

更多产品

- 支持座，用于分割螺栓和分割定位柱，压铸
- 距离调整环，适用于分割定位柱

图面




订单信息

d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	尺寸				弹簧荷重 ¹⁾		max. [°C]	[g]	品号
		d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ min	l ₃	F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
不锈钢										
5	M10 x 1	21	45,0	5	22	6,0	14	250	36	22120.0475
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	26	6,5	19	250	62	22120.0476
8	M16 x 1,5	31	69,0	8	34	11,5	28	250	124	22120.0478
10	M20 x 1,5	31	80,0	10	41	23,0	54	250	165	22120.0480

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	[g]	品号
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520
组立工具, 钢				
	M10 x 1	-	9,3	22120.0955
	M12 x 1,5	-	14,0	22120.0956
	M16 x 1,5	-	25,0	22120.0958
	M20 x 1,5	-	27,0	22120.0960

遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.