

## 垂直切换夹 · 带有水平基座和结实的支撑臂

EH 23330.



### 产品描述

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性，肘节夹具适用于广泛的用途。这些肘杆夹具可用于金属加工行业，适用于钻孔，焊接，折弯，研磨，测试和装配，也可用于木材和塑料行业的胶合，钻孔，切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。如果夹具松开时，工件可不受阻碍的被取出。大功率传动通过低手力产生最大夹持力。夹具是自锁的，它们保持锁定，抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的零件制成，可不保养连续使用。

耐油且符合人体工程学的双部件手柄，其带有防滑柔软的表面。易于使用的大抓握面积。

### 材质

夹具  
• 钢，镀锌，钝化

铆钉  
• 不锈钢

把手  
• 塑胶

夹持螺丝  
• 钢，回火，镀锌

紧固帽盖  
• 橡胶，黑色

### 组装

夹合螺丝需要被焊接在支撑臂的需求位置上。

### 图面



